

EV/PHEV 用壁掛け式 DC 充電器

25kW



主な特長

- CHAdeMO 充電方式対応
- 小型軽量化と設置容易性によるコストの低減
- 94%の高変換効率
- RFIDによるユーザー認証
- 世界標準のOCPP対応
- 保護等級IP55、耐衝撃等級IK10
- ELCB Box付
- 補助金(次世代自動車振興センター)対象製品

型番	EVDJ25 シリーズ	
名称	DC25kW 急速充電器	
入力	入力規格	200Vac、50/60Hz、三相 3 線
	力率	0.99 (定格出力)
	変換効率	94% (定格出力)
出力	インターフェース	CHAdeMO
	DC 出力電圧	50 ~ 500Vdc
	DC 出力電流	最大 65A
	DC 出力電力	25kW
保護機能	保護回路	過電流、不足電圧、過電圧、漏洩電流、サージ保護、短絡、温度異常、地絡
使用環境	動作温度	-30°C ~ +50°C
	動作湿度	95% 以下 (但し、結露なきこと)
	海拔	2000m
	保存温度	-40°C ~ +80°C
機械特性	防水・防塵性能	IP55
	耐衝撃性能	IK10
	冷却	強制空冷
	充電ケーブル長	4m
	質量	47kg (充電ケーブル除く)
	サイズ(W×H×D)	680×430×230 mm
規制	認証	UL、cUL、UL 2202、UL 2231、CHAdeMO

アプリケーション



サービス
エリア



駐車場



充電サービス
ステーション



商業地域



運輸・輸送
ハブ

本仕様は予告なく変更されることがあります。