

# 60W/20W USB Socket Outlets

高効率で、気軽な充電を可能する「壁コンセントタイプ」



# 室内から公共スペースまでさまざまな場所で充電、快適な生活を実現



## 居家裝潢

最適なインテリアデザイン

適用 リビング、寝室、書斎



## 家具

スマートホームをアップグレード

適用 机、サイドテーブル、ベッドサイド、など



## 商用

高効率充電、快適ワーク

適用 オフィス、会議室、ホテル、喫茶店



## 公共エリア

必要な時にいつでも充電

適用 空港、駅(鉄道、地下鉄、バス)、図書館

### 高出力・高性能

- USB デュアルポート最大出力 60 W
- iPhone15 (15pro) を 30 分で 50% 充電
- 携帯電話、ノート PC、その他電子機器に使用可能

### 高い信頼性

- 挿抜耐久性は平均で 10,000 回以上
- 各国の安全規格に準拠: CB, BSMI, PSE, LPS, UL94 V-0、その他
- 各国主要ブランドの電子機器との充電互換性テストを実施
- 主要保護回路内蔵: OCP, OVP, OTP, OPP, SCP\*

\* OCP: 過電流保護、OVP: 過電圧保護、OTP: 過熱保護、OPP: 過負荷保護、SCP: 出力短絡保護

### 優れた拡張性

- 各種ブランドメーカーのソケットに対応可能なモジュラー設計
- AC ソケットまたは照明スイッチと組み合わせ可能 (max 3pcs)
- 多様なソケットと互換性を持ち、取付けが簡単

### 環境にやさしいデザイン

- コネクタレスで環境に優しいデザイン
- 業界をリードする 92% のエネルギー変換効率により、エネルギーの無駄を削減
- 持続可能な未来のために、製造自動化とリサイクル可能な材料を採用

## 産品規格

	60 W USB-C+C Socket Outlet	60 W USB-A+C Socket Outlet	20 W USB-A+C Socket Outlet
壁コンセント			
ポート	USB-C + C	USB-A + C	USB-A + C
奥行	44.1 mm	43.2 mm	43.7 mm
AC 入力	100 - 132 V <sub>AC</sub> / 1.6 A 50 - 60 Hz		100 - 132 V <sub>AC</sub> / 0.8 A 50 - 60 Hz
DC 出力	シングルポート	最大 60 W (USB-C) 環境温度 35°C	最大 60 W (USB-C)
	デュアルポート	30 W (USB-C)+30 W (USB-C) or 45 W (USB-C)+10 W (USB-C)	36 W (USB-C) 12 W (USB-A)
定格出力	USB-C/C: 5V 3A/9V 3A/15V 3A/ 20V 3A	USB-C: 5V 3A/9V 3A/12V 3A/ 15V 3A/20V 3A, USB-A: 5V 2.4A	USB-C: 5V 3A/9V 2.22A/12V 1.67A USB-A: 5V/2.4A
DOE 規制	VI		
安全性規格	CB, BSMI, PSE, IEC 62368		
保護回路	過電流保護: Overcurrent protection (OCP), 過電圧保護: Overvoltage protection (OVP), 加熱保護: Overtemperature protection (OTP), 過電力保護: Overload protection (OPP), 出力短絡保護: Output short circuit protection (SCP)		
通信プロトコル	PD3.0, BC1.2, Apple Mode (2.4 A)		
本体色	ホワイト、ブラック	ホワイト、グレイ	

## オプション: ソケットフレーム

### カラーフレーム



Lily-White



Elegant Silver



Royal Black

### 省スペースフレーム





🌐 [https://www.deltaww.com/pd\\_charging/jp](https://www.deltaww.com/pd_charging/jp)

✉ [WS-Service@deltaww.com](mailto:WS-Service@deltaww.com)

すべての記載内容および仕様は予告なく変更される場合があります。Y2024