

HIGH BAY



高天井燈

Staccato Series

堅固機體 高發光效率

- 發光效率高達171lm/W
- 強化本體結構, 高度適應各種嚴苛條件
- 支援多樣化安裝方式, 掛勾, 鋼管等
- 對應取代400/1000W傳統高壓燈具

應用



工業廠辦



倉儲



運輸維修場域



重工業

www.deltaww.com



| | HBEB85H01E | HBEC5H01E | HBEBF5H01E | HBEBK5H01E | HBEBR5H01E | HBEBW5H00E |
|-------|---|-----------|------------|------------|------------|----------------|
| 輸出流明 | 13,600 lm | 19,500 lm | 25,700 lm | 32,100 lm | 42,400 lm | 50,000 lm |
| 額定電壓 | 220-240V | | | | | |
| 發光效率 | 160 lm/w | 156 lm/w | 171 lm/w | 161 lm/w | 163 lm/w | 161 lm/w |
| 消耗功率 | 85 W | 125 W | 150 W | 200 W | 260 W | 310 W |
| 演色性 | ≥ Ra80 | | | | | |
| 色溫 | 5000K (4000K Available) | | | | | |
| 操作溫度 | Ta : -40~65+°C | | | | | Ta : -40~50+°C |
| | 當溫度超標, 保護機制將會為動態緩慢調降瓦數以確保產品壽命, 並且當環境溫度下降後, 將會自動回復 | | | | | |
| 功率因子 | ≥ 0.95 | | | | | |
| 發光角度 | 100° (60D / 65D x 100D Available) | | | | | |
| LED壽命 | >100,000 Hrs L80/B10 at Ta=25°C; >55,000 Hrs L80B10 at Ta max* | | | | | |
| 保固 | 5 Years | | | | | |
| 重量 | 9KG | | | | | |
| 控制介面 | 0-10V (Optional: DALI) | | | | | |
| 安裝介面 | 掛勾 / 壁掛 / 鋼管 | | | | | |
| 配件選項 | U型支架 / Y型吊索 / 反射罩 / 擴散板 | | | | | |
| 配光曲線 | | | | | | |
| 尺寸圖 | | | | | | |
| 備註 | <p>另有色溫可選: 4000K, 另有不同發光角度可選: 60°, 65x100° 對應不同色溫及發光角度, 產品型號將有所調整 LED壽命: 針對310W >97,000 Hrs L80/B10 at Ta=25C ; >55,000 Hrs L80B10 at Ta max</p> | | | | | |



台北市內湖區瑞光路186號
 電話: + 886 2 8797 2088
 傳真: + 886 2 6606 3308
 email: LS.Sales@deltaww.com



buildings.deltaww.com

All specifications are subject to change without notice. Copyright © Delta Electronics, Inc. All rights reserved.

Staccato Series_cht_202301