



線型燈

Ambis Radiant

輕量、防水 提供均勻廣角柔和照明

- 發光效率高達160lm/W
- 支援串接，方便多盞燈具串接成一電路迴路
- 專用快速卡扣固定燈具，節省安裝工時
- 具備背向照明，空間更加明亮

應用



停車場



工業廠辦



倉儲



生產線

www.deltaww.com



	PG4251LG3N	PG5381LG3N	PG5481LG3N	PG5581LG3N	PG5581LG3N
長度	1,200 mm	1,600 mm			
額定電壓	220-240 Vac, 50/60 Hz, Flicker Free				
輸出流明	4,000 lm	6,080 lm	7,680 lm	9,280 lm	11,200 lm
消耗功率	25 W	38 W	48 W	58 W	70 W
演色性	>80 Ra				
色溫	4000K (3000K/5000K/5700K/6500K Available)				
操作溫度	-30~50 °C				
功率因子	> 0.9				
發光效率	160 lm/W				
安規	IEC 61000-3-2 Class C Harmonic (1-40)/ THD (Total Harmonic <20%)/ CE/ RoHs				
LED壽命	L80B10>100000hrs, L90B10>50000hrs at Ta=25 °C				
電氣防護等級	Class II				
防護等級	IP66/IK10				
重量	1.1 Kg	1.45 Kg		1.5 Kg	
最大串接數量 (10A ABB MCB s200 series)	53	35	28	23	20
耐燃及耐壓規格	850°C 灼熱絲試驗 / 4kV Hi-Pot 耐壓				
安裝介面	2 x 1.5mm ² 穿入線, 可串接				
電源形式	不可替換式				
發光長度	955 mm	1,400 mm	1,355 mm		
配件選項	Include: 2 x 夾具, 1 x 防水接頭塞子 Optional: 2 x SS316L 耐震夾具				
配光曲線					
尺寸圖					



台北市內湖區瑞光路186號
電話: + 886 2 8797 2088
傳真: + 886 2 6606 3308
email: LS.Sales@deltaww.com



buildings.deltaww.com

Ambis Radiant_cht_202301
All specifications are subject to change without notice. Copyright © Delta Electronics, Inc. All rights reserved.