



路燈控制器

BA-SCDA

智能路燈控制器

- 電表量測功能(V, I, PF, P), 並提供對外通訊介面
- DC 0-10V調光功能
- 可選擇定位校時, 達成排程調光功能
- 防雷擊突波能力4KV

應用



道路照明



智慧燈桿



景觀照明

	BA-SCDA-C01E	BA-SCDA-C01E-1
輸入電壓	110~277 Vac, 50/60 Hz	
功率消耗	Max. 2 W	
電表量測功能	Vrms,Irms,Power Factor, Power	
調光方式	DC0 - 10 V	
最大負載切換	Max. 1.2A @220 Vac	
突波保護	4 KV	
定位校時功能	N.A.	v
IP防護等級	IP66 (On NEMA Socket)	
通訊介面	RS485	
保固	5 years	
尺寸	Φ85*108 mm	
重量	0.215 Kg	
操作溫度	-30 ~ +60 °C	
儲存溫度	-40°C ~ +80°C	
操作濕度	0 ~ 95%	



台北市內湖區瑞光路186號
 電話: + 886 2 8797 2088
 傳真: + 886 2 6606 3308
 email: LS.Sales@deltaww.com



buildings.deltaww.com

All specifications are subject to change without notice. Copyright © Delta Electronics, Inc. All rights reserved.

BA-SCDA_cht_202212