



## 高天井燈

# Legatto Series

多樣化規格 完美符合各種場域需求

- 發光效率高達150lm/W
- 優雅外型, 極簡設計概念
- 多樣化安裝方式, 掛勾, 鋼管等
- 高度整合紅外線感測器

### 應用



工業廠辦



倉儲



運輸維修場域



展示大廳

[www.deltaww.com](http://www.deltaww.com)



	SCDB85xx0E	SCDBD5xx0E	SCDBI5xx0E	SBDBH5xx0E	SBDBH5xx0E	SBDBO5xx0E	SBDFE5A4xE-C	SBDFG5A4xE-C	SBDFE5A4xE-C
輸出流明	12,900 lm	19,100 lm	22,800 lm	26,400 lm	31,100 lm	37,300 lm	19,700 lm	23,900 lm	26,900 lm
額定電壓	220-240V								
發光效率	152 lm/W	147 lm/W	143 lm/W	155 lm/W	148 lm/W	143 lm/W	146 lm/W	145 lm/W	138 lm/W
消耗功率	85 W	130 W	160 W	170 W	210 W	260 W	135W	165 W	195 W
演色性	$\geq 80$ Ra								
色溫	5000 (4000K Available)								
操作溫度	Ta: -40~55+°C			Ta: -40~60+°C					
	當溫度超標, 保護機制將會為動態緩慢調降瓦數以確保產品壽命, 並且當環境溫度下降後, 將會自動回復								
功率因子	$\geq 0.9$								
發光角度	100° / 60° (option)						Aisle (40 x 90°)		
重量	3.5 KG			4.5 KG					
控制介面	0-10V (Optional: DALI)								
安裝介面	掛勾 / 固定式 / 鋼管								
配件選項	U型支架 / 紅外線感應器								
配光曲線	<p>100° cd/klm — C0 - C180 — C90 - C270 <math>\eta = 100\%</math></p>			<p>60° cd/klm — C0 - C180 — C90 - C270 <math>\eta = 100\%</math></p>			<p>Aisle 40°x90° (SBD only) cd/klm — C0 - C180 — C90 - C270 <math>\eta = 100\%</math></p>		
尺寸圖	<p>347.3 mm 215.8 mm</p>			<p>413.8 mm 226.5 mm</p>					
備註	另有色溫可選: 4000K, 另有不同發光角度可選: 100°, 65x100° 對應不同色溫及發光角度, 產品型號將有所調整								



台北市內湖區瑞光路186號  
電話: + 886 2 8797 2088  
傳真: + 886 2 6606 3308  
email: LS.Sales@deltaww.com



buildings.deltaww.com

Legatto Series\_cht\_202301  
All specifications are subject to change without notice. Copyright © Delta Electronics, Inc. All rights reserved.