

HIGH BAY



高天井燈

Staccato Series

堅固機體 高發光效率

- 發光效率高達178lm/W
- 強化本體結構, 高度適應各種嚴苛條件
- 支援多樣化安裝方式, 掛勾、鋼管、支架等
- 對應取代400/1000W傳統高壓燈具

應用



工業廠辦



倉儲



運輸維修場域



重工業

www.deltaww.com



	HBEB85H01E	HBEC5H01E	HBEBF5H01E	HBEBK5H01E	HBEBR5H01E	HBEBW5H00E
輸出流明	14,200 lm	20,400 lm	26,700 lm	33,700 lm	43,400 lm	51,200 lm
額定電壓	220-240V					
發光效率	167 lm/W	163 lm/W	178 lm/W	169 lm/W	167 lm/W	165 lm/W
消耗功率	85 W	125 W	150 W	200 W	260W	310 W
演色性	≥80 Ra					
色溫	5000 (4000K Available)					
操作溫度	Ta : -40~65+°C					Ta : -40~50+°C
	當溫度超標, 保護機制將會為動態緩慢調降瓦數以確保產品壽命, 並且當環境溫度下降後, 將會自動回復					
功率因子	≥0.95					
發光角度	100° (60D / 65D x 100D Available)					
保固	5 Years					
重量	9 KG					
控制介面	0-10 V (Optional: DALI)					
安裝介面	掛勾 / 壁掛 / 鋼管					
配件選項	U型支架 / Y型吊索 / 反射罩 / 擴散板					
配光曲線	100° 65x100° 60°					
尺寸圖						
備註	另有色溫可選: 4000K, 另有不同發光角度可選: 60°, 65x100° 對應不同色溫及發光角度, 產品型號將有所調整 LED壽命: 針對310W >97,000 Hrs L80/B10 at Ta=25°C ; >55,000 Hrs L80B10 at Ta max					



台北市內湖區瑞光路186號
電話: + 886 2 8797 2088
傳真: + 886 2 6606 3308
email: LS.Sales@deltaww.com



buildings.deltaww.com

Legatto Radiant Series_cht_202501
All specifications are subject to change without notice. Copyright © Delta Electronics, Inc. All rights reserved.