

安裝與操作說明書


安裝前請先確認以下安全注意事項

! 安全事項


1. 安裝及使用本產品前，請先閱讀此份說明書。
2. 為了您的安全，請於安裝前先關閉您家中的總電源，待組裝完成後，再開啟電源總開關。
3. 請依說明書安裝步驟，逐一完成吊扇安裝及電線連接。
4. 安裝吊扇需注意離地高度，應自地板起到葉片尾端的距離須達 2.3 公尺或以上。
5. 安裝工作必須由合格人員施行。
6. 非本產品所附屬之零配件，請勿與本產品搭配使用。
7. 為了避免危險，若電源線損壞，必須由製造商、代理商或合格的技師進行更換。
8. 吊扇轉動時，不可以有任何東西碰觸葉片葉架，以免造成危險。
9. 本產品僅供室內使用，請勿安裝於戶外或潮濕場所。
10. 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
11. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。

安裝前注意事項

1. 葉片末端與牆壁距離為 60 公分以上。
2. 葉片末端與地板距離為 230 公分以上。
3. 兩台以上吊扇並排安裝時，其間距 150 公分以上。
4. 請勿將吊扇安裝於照明燈具正下方，以免產生陰影搖晃現象。




5. 安裝前請清點下列配件。(依機種不同配件可能會有部分差異)




1. 安裝吊架

- 1.2 本產品所附之吊架可安裝於水泥天花板及木質天花板上。
- 1.2 安裝水泥天花板前請先將內附三支膨脹螺絲(俗稱壁虎)固定至天花板上，鋼索固定膨脹螺絲安裝位置須避開電源線路出線孔。(圖 1)
- 1.3 將吊架平面的兩長條孔穿過已固定膨脹螺絲，並於貼平天花板後，分別以膨脹螺絲所附的螺母及平墊片鎖緊固定。(圖 1)
- 1.4 安裝於木質天花板時，其木材厚度至少應足 2.5 公分。
- 1.5 請將吊架平面直接貼平於木質天花板上，並自螺絲包中取出兩支自攻螺絲以及星型墊片，直接鎖緊至木質天花板。(圖 2)




(圖 1)



(圖 2)

2. 安裝吊管、吊鐘

- 2.1 自紙箱中取出吊扇主體後，鬆開鎖於接頭側邊的 2 個固定螺絲。(圖 3)
- 2.2 取出吊管及吊鐘後，將吊管上的 R 型夾取下，抽出固定梢。並依圖示方向，將吊管依序穿過吊鐘與接頭裝飾罩。(圖 3)
- 2.3 將電源線與防墜鋼索自吊管穿入，並於吊管之吊球端穿出。(圖 3)
- 2.4 電源線穿出後，順勢將吊管插入接頭中，且插入固定銷與 R 型夾。
- 2.5 將先前鬆開的固定螺絲鎖緊於接頭上，務必鎖緊以頂住吊管，並將接頭飾蓋下移至定位。(圖 3)




(圖 3)

3. 安裝葉片

3.1 VCA56T-HE/VCA56T-HECP/VCA56T-HERB 葉片安裝


取出葉片及撕開收縮膜，分別將葉片插入葉片盤之斜槽孔內，並將葉片的 3 個圓孔對準中框的 3 個螺絲孔後，自螺絲包中取出葉片螺絲與平墊片予以鎖緊。(圖 4)



(圖 4)

3.2 VCA52T-Q32/VCA52T-Q32RB/VCA52T-Q32NP 葉片安裝

取出葉片並取下塑膠套，分別將葉片放置葉架上，並將葉片的 3 個圓孔對準中框的 3 個螺絲孔後，自螺絲包中取出葉片螺絲與平墊片予以鎖緊。(圖 5)



(圖 5)


4. 懸吊吊扇

4.1 將吊扇主體舉起使吊球嵌入吊架內。


4.2 請注意吊架半圓開口內有一凸起之定位柱，請輕轉吊扇主體，確保定位柱已確實卡入吊球表面的長條形凹槽內，使吊球與吊架半圓開口的內緣面能完全貼平。(圖 6)

4.3 完成後，以一適當力量(請勿過重) 吊扇主體左右轉動，若無法轉動即表示已成功的完成吊扇的懸吊。若否，請重複 4.2 動作重新確認。

4.4 吊球與吊架完全貼平後，將防墜鋼索以膨脹螺絲所附的螺母鎖緊固定，若為木質天花板則用自攻螺絲及星型墊片進行固定。(圖 7)



(圖 6)



(圖 7)



5. 電氣配線

5.1 配線請遵守當地電氣與安全規範。

5.2 不可將開關設置於浴室内可及之處。

5.3 依照接線圖連接電源線。(圖 8)

5.4 請安裝專用的漏電斷路器且以無熔線斷路器配電線路全極切斷，此方法在每一極的接觸點切斷後有 3 mm 以上的距離。




(圖 8)

6. 固定吊鐘

6.1 固定吊鐘前，請將電源線與防墜鋼索整理好，以便於吊鐘安裝與固定。

6.2 取下吊架兩端的 2 支螺絲，再將吊鐘往上提起，使吊鐘兩側的圓孔對準吊架兩端螺絲孔位，再鎖上 2 支螺絲固定吊鐘。(圖 9)


6.3 吊鐘安裝固定後，請確認所有電線與防墜鋼索均無外露情形。



(圖 9)

7. 安裝固定飾蓋

7.1 取下安裝盤的 3 支螺絲，使飾蓋側邊的 3 圓孔對準安裝盤 3 處螺絲孔位，再鎖上 3 支螺絲固定飾蓋。(圖 10)




(圖 10)

8. 遙控器主要功能操作說明

8.1 電池安裝

將遙控器背面之電池背蓋下推即可把電池背蓋拿起，使用兩顆 1.5V/AAA 電池依標示方向裝入，安裝後再蓋回電池背蓋。(圖 11)




(圖 11)

8.2 配對

開啟總電源的 10 秒內，長按遙控器中間配對鍵 5 秒即配對成功，可開始操作吊扇；若無法正常操作，則需要重新上電，重複上述操作，再次配對。(圖 12)

8.3 按鍵功能定義：

按鈕	操作說明
	風扇電源按鈕 按下按鈕打開風扇電源 再次按下按鈕關閉風扇電源
	轉速調整按鈕 按下按鈕可以選擇需要適當轉速 按鈕數字越大轉速越高
	正反轉按鈕 按下按鈕選擇吊扇反轉或正轉





(圖 12)

9. 葉片平衡

(安裝後試運轉，若產品搖晃過大，才需進行此步驟)

- 9.1 檢查各部位螺絲是否安裝牢固，尤其是接頭部位。
- 9.2 啟動高速檔，判斷電扇搖晃程度。
- 9.3 依照搖晃程度輕微或嚴重來判斷平衡夾所夾取的位置。(圖 13)
- 9.4 從葉片中，找出最平穩的葉片，再針對此葉片進行平衡夾前、中、後細部調整，找出最適當的平衡點。
- 9.5 在此平衡點葉片背面貼上平衡片，再將平衡夾取下，即完成。



(圖 13)

維修保養

警告：清潔維護前請先將電源關閉。每年應該進行維修保養。

注意事項：

1. 切勿使用汽油、苯、稀釋劑或者其他諸如此類的化學品擦拭吊扇。
2. 切勿讓水進入電動機。
3. 切勿把塑料部品浸入高於溫度 60°C 的水中。
4. 使用乾抹布將葉片上的灰塵清除。
5. 在清除灰塵時，要注意不可壓到葉片，使葉片變形。

故障排除

倘安裝或使用後，發生吊扇不轉時，請依下列說明逐一檢查確認：

1. 檢查家中電源開關。
2. 檢查電路或是保險絲是否有問題。
3. 更換遙控器電池。
4. 遙控器是否配對成功。
5. 當以上檢查均無異狀時，請聯繫您的經銷商或撥打客服專線。

警告


1. 運轉中請勿將手指伸入以免受傷。
2. 機體請勿噴到水，會造成馬達故障。
3. 發生異常時(燒焦味等)須停止運轉功能，將電源關閉。在異常的狀態下繼續運轉，會因發熱引起火災，或觸電情況產生。請洽詢購買時的經銷商或修理站。
4. 請勿自行進行修理工作以避免火災及觸電的發生。請洽詢購買時的經銷商或修理站。




VCA52T-Q32 / VCA56T-HE 系列

尺寸圖

VCA56T-HE/VCA56T-HECP/VCA56T-HERB



VCA52T-Q32 / VCA52T-Q32RB / VCA52T-Q32NP



單位:cm

規格表

型號	電壓 (VAC)	頻率 (Hz)	消耗功率 (W)	最大轉速 (RPM)	重量 (KG)
VCA52T-Q32					
VCA52T-Q32RB	110	60	32	190	6.8
VCA52T-Q32NP					
VCA56T-HE					
VCA56T-HECP	110	60	30	190	6.9
VCA56T-HERB					

限用物質含有情況標示聲明

限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols						
單元 Unit	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
扇葉	○	○	○	○	○	○
外殼	-	○	○	○	○	○
馬達	-	○	○	○	○	○
控制器	-	○	○	○	○	○
遙控器	-	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1 : “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2 : “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。
Note 3 : The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

產品保證卡	
購買日期	年 月 日
產品型號	<input type="checkbox"/> VCA52T-Q32 <input type="checkbox"/> VCA52T-Q32RB <input type="checkbox"/> VCA52T-Q32NP <input type="checkbox"/> VCA56T-HE <input type="checkbox"/> VCA56T-HECP <input type="checkbox"/> VCA56T-HERB
經銷章	

◎ 保證內容

- 本保證卡享有產品自購買日起三年免費服務，遙控器保固一年，但如有下列情形之一者，雖在保證期間內，亦得酌收成本費或服務費：
1. 未出示本保證卡，或無購買日期或未蓋經銷者章。
 2. 安裝錯誤而導致之損壞。
 3. 自行改裝所發生的故障。
 4. 經安裝後購買人自行搬移或運送所發生破損。
 5. 因天災地變所導致損壞。
 6. 由於使用者之過失，或使用錯誤以致故障者。
 7. 到府檢修僅限台灣本島，外島售後服務需酌收相關交通運輸費。
 8. 保固期內維修，依原保固期予以保固。
 9. 保固期外維修，維修零件保固 3 個月。
 10. 購買配件保固期為 1 年，發票日期起算 1 年。

台達電子工業股份有限公司

地址：33341桃園縣龜山工業區山鶯路252號

免付費客服電話：0800-005-966

電子郵件信箱：DELTA.VENTILATION@deltaww.com

www.deltaww.com

本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權利，且不另行通知