




NovoConnect B360

無線簡報協作系統


快速入門指南




包裝內容



(a) NovoConnect B360 裝置




(b) Micro-HDMI 轉 HDMI 連接線



(c) Micro-USB 轉 USB 電源線




(d) USB 變壓器



(e) NovoConnect 附掛匣

NovoConnect B360



連接 B360

1. **視訊/音訊連接**：使用 Micro-HDMI 轉 HDMI 連接線 (「包裝內容物」中的 (b) 項目) 連接 Micro HDMI 連接埠與電視/投影機的 HDMI 輸入連接埠。
2. **電源輸入**：使用 Micro-USB 轉 USB 電源線和 USB 變壓器 (「包裝內容物」中的 (c) 和 (d) 項目) 連接 Micro-USB 連接埠與電源。

注意：NovoConnect B360 在本手冊中簡稱為 B360。

注意：可將選購的 USB 滑鼠或儲存磁碟機連接至 USB 連接埠。

注意：microSD 插槽支援最高 32 GB、FAT32 和 NTFS 檔案類型的 microSD 記憶卡。不建議使用其它格式之記憶卡，以免造成資料毀損。

軟體下載及安裝



4 選取應用程式版本 (選擇性)

將 USB 滑鼠連接至 B360。按一下螢幕上的版本顯示區，設定 NovoConnect 為教育版或企業版。

B360 正確接上電源後便會啟動，並顯示 NovoConnect 主畫面 (如左圖)。請依照下列步驟以無線方式連線至 B360 並下載操作軟體至 PC。

1 Wi-Fi

在電腦上開啟 Wi-Fi 並搜尋 B360 網路 SSID，顯示於主畫面右下角 (例如：NVC_39FC7)。B360 預設的 Wi-Fi 模式為熱點模式。

2 安裝

Windows/Mac 使用者：將網址輸入網頁瀏覽器，並依照下一頁的指示進行。

iPad/Android 使用者：請依照下一頁的指示進行。

3 連線

Windows/Mac 使用者：開啟已安裝的 NovoConnect Desktop Streamer 軟體，接著輸入所顯示的網址(並視需要輸入PIN碼)以連線

iPad/Android 裝置：掃描 NovoConnect 畫面右下角顯示的 QR 碼，或在平板電腦上手動設定 SSID 並在 NovoPresenter 輸入 IP 位址及連線。

軟體下載及安裝 (續)

Windows 和 Mac 電腦


於 PC 或 Mac 上開啟網頁 (如主畫面範例中的 <http://192.168.43.1:8080>)，選取作業系統類型，然後按下 Download 下載 NovoConnect 軟體並進行安裝。

Android 和 iOS 平板電腦

從 Google Play 或 Apple Store 下載「NovoPresenter」應用程式，並進行安裝。安裝完成後，平板電腦上便會出現 NovoPresenter 圖示。


直接下載 B360 快速入門指南

開啟網頁瀏覽器並輸入 B360 主畫面上顯示的網址 (例如：<http://192.168.43.1:8080>)。從下拉式選單中選取快速入門指南下載選項，並按一下下載按鈕。




簡報協作系統

啟動簡報協作系統




軟體安裝完成後，您便能在 PC、Mac 或平板電腦上找到簡報管理應用程式。



啟動應用程式之後，會出現如左圖的控制台。接著鍵入以下資訊：



1. **IP 位址 (必要)：** 輸入 NovoConnect 主畫面上顯示的 IP 位址。
2. **PIN (選擇性)：** 視需要勾選「需輸入 PIN 碼」並輸入 PIN 碼。
3. **您的名稱 (選填)：** 輸入您的名稱，簡報群組其他成員將看見此名稱。
4. 按一下 ，以啟動或加入簡報群組。


簡報協作系統 (續)



協作系統中的角色

按一下"名單"按鈕，將顯示簡報群組中所有的參與者，每位參與者的角色如下列圖形符號所示。


1. 主持人 
2. 簡報者 
3. 參與者



切換角色

將游標移到參與者項目上方，即可變更參與者的角色：

1. 主持人可將參與者指派為簡報者。
2. 主持人可將參與者指派為新的主持人。




四分割畫面簡報



按一下數字方塊，可將簡報者螢幕上的畫面指派至對應的簡報畫面 1 至 4 號。按一下中央的方塊，可將簡報者螢幕上的畫面指派為全螢幕。


簡報協作系統 (續)

(D)




畫面預覽


1. 只有主持人可預覽參與者的畫面。
2. 參與者可切換  和  按鈕 (如以下所示) · 以拒絕或允許畫面預覽。



注意：B360 設為教育版時，主持人可隨時預覽任何參與者的螢幕。

(E)



按一下連線標籤，然後按一下  可退出簡報群組。

線上韌體升級

B360 支援線上韌體升級。有更新的韌體推出時，您可透過網際網路連線從線上升級 B360 的韌體。請參閱以下步驟。



1. 按一下連線標籤。
2. 按一下 ▾ 標籤。
3. 按一下 **Advanced ...**。
4. 按一下 **Upgrade**。

更多資訊

如需所有功能及工具的詳細資訊，請參閱 B360 使用手冊。手冊中包含下列主題，能協助您及與會者進行精彩的簡報！

- MS、PDF 和相片文件簡報
- 平板電腦和 PC 適用的註解工具
- 使用瀏覽器的內容簡報
- 使用 microSD 記憶卡的文件簡報
- 重設簡報工作階段
- 顯示參數設定
- Wi-Fi 設定

請至下列網站下載 B360 使用手冊，以及檢視最新的產品資訊。

www.deltaww.com/EduSolution



尊敬的用戶：

感謝您選擇台達 NovoConnect 產品！

請先詳閱此產品保固書，以保障您自身的權益。

憑此產品保固書及發票，本公司與本公司經銷商將為您提供下列服務：

1. 此產品在正常使用狀況下可享 NovoConnect 本機一年保固服務。
2. 下列情況，不屬免費服務範圍：
 - 不能出示本保固書，或經塗改，或與產品不符；
 - 未按照產品使用說明的要求，錯誤安裝、保管及使用造成的故障或損壞；
 - 未經我公司許可，自行拆卸、修理造成的故障或損壞；
 - 因使用非原廠所配置的部件導致的故障或損壞；
 - 由於環境因素、使用不當及不可抗拒的因素造成損壞；
3. 經銷商承諾的服務及附加的配置和贈品，由經銷商負責服務。
4. 本保固書為保固憑證，請您妥善保存本保固書和有效發票。本保固書僅在台灣地區有效，台達保留對保固服務有最終解釋權。

如未能提出購買發票或購買日證明者，保固期以出廠日為起算日。

對過保固期後的本機的維修及保障，如有不清楚的地方，請向客戶服務窗口諮詢。

客戶服務窗口：經銷商聯繫電話，請參考外包裝訊息

台達 NovoConnect 使用注意事項

1. 請勿自行拆卸。
2. 請勿使用腐(磨)蝕性清潔劑、溶劑或蠟清潔。
3. NovoConnect 不使用時，應切斷電源，注意儲藏環境的防塵、防潮。
4. 如發現 NovoConnect 工作異常，請勿繼續使用，並向台達經銷商服務窗口聯繫諮詢或送修檢測。
請將下列資料填妥後，加蓋經銷商店章，妥善保管，謝謝惠顧。

購買人：	產品型號：
購買日期：	產品名稱：
地址：	產品序號：
	故障狀況/原因：
	經銷商蓋章：
電話：	
E-Mail：	



台灣

台達電子教育解決方案暨服務事業處

台灣台北市

11491 內湖區瑞光路 186 號

電話：+886-2-87519506/傳真：+886-2-8797-2120

www.deltaww.com