

60 W/20 W 埋入式 USB Type C PD 高瓦數快充插座

提供 3C 產品高效、快速、安全、便利的充電選擇



適用各種場合 生活更便利



居家裝潢

室內設計的最佳首選

適用 客廳、臥室、書房



家具設備

升級您的家居智能生活

適用 書桌、邊几、床頭



商用空間

高效快充效率加倍

適用 會議室、咖啡廳



公共場域

出門在外即插即充

適用 機場、公車亭

高瓦數・高效能

- 搭載 USB-A 和 -C 雙孔輸出，最大功率達 60 W
- 快速充電，30 分鐘完成 iPhone 15 大容量機型 0% – 50% 充電
- 可替各類型手機、筆電和其他裝置穩定充電

安全保證

- USB 插拔次數一萬次保證
- 符合台灣 BSMI、CB、PSE、LPS、UL94V-0 等安全及防火標準
- 通過互通性驗證測試，可安全替各大品牌電子產品充電
- 5 大迴路保護^{*}，保證您與家人的安全

^{*}過電流保護 (OCP)、過電壓保護 (OVP)、過溫度保護 (OTP)、過載保護 (OPP)、輸出短路保護 (SCP)

安裝簡易

- 高擴充性，預留空間可自由搭配 AC 插座或開關
- 安裝簡易便利，相容市場各式插座卡扣
- 模組化設計，適用台灣各品牌插座

節能環保

- 免去 USB 充電器及筆電充電器，實現節能環保
- 92% 高效能充電轉換率，大幅減少能源浪費
- 應用自動化生產與環保材料，落實永續綠能理念

產品規格


		埋入式 60 W USB-C+C PD 雙孔充電插座	埋入式 60 W USB-A+C PD 雙孔充電插座	埋入式 20 W USB-A+C PD 雙孔充電插座
連接埠		USB-C + C	USB-A + C	USB-A + C
深度		44.1 mm	43.2 mm	43.7 mm
AC 輸入		100 - 132 V _{AC} / 1.6 A 50 - 60 Hz		100 - 132 V _{AC} / 0.8 A 50 - 60 Hz
DC 輸出	單孔輸出	最大 60 W (USB-C) 環境溫度 35°C	最大 60 W (USB-C)	最大 20 W (USB-C)
	雙孔輸出	30 W (USB-C)+30 W (USB-C) or 45 W (USB-C)+10 W (USB-C)	36 W (USB-C) 12 W (USB-A)	7.5 W (USB-C) 7.5 W (USB-A)
額定功率		USB-C/C: 5 V 3 A/9 V 3 A/ 15 V 3 A/ 20 V 3 A	USB-C: 5 V 3 A/9 V 3 A/12 V 3 A/ 15 V 3 A/20 V 3 A, USB-A: 5 V 2.4 A	USB-C: 5 V 3 A/9 V 2.22 A/12 V 1.67 A USB-A: 5 V/2.4 A
美國能效等級 (DOE)		VI		
安規		CB, BSMI, PSE, IEC 62368		
內建迴路保護機制		過電流保護 (OCP)、過電壓保護 (OVP)、過溫度保護 (OTP)、過載保護 (OPP)、輸出短路保護 (SCP)		
充電協定		PD3.0, BC1.2, Apple Mode (2.4 A)		
顏色		白、黑	白、灰	

隨心所欲 自由搭配

多樣化面板



Lily-White



Elegant Silver



Royal Black

省空間面板





加入好友 了解更多



🌐 https://www.deltaww.com/pd_charging/

✉ WS-Service@deltaww.com

May. 2024 - All information and specifications are subjected to change without prior notice.

© 2024 Delta Electronics, Inc. All Right Reserved.