



## 景觀燈

# GLHB Series

電源供應器及LED光源為模組化設計，易於維修升級

- 蜂窩式散熱和全結構散熱技術，高效散熱性能
- 光學透鏡為耐高溫、抗紫外線PC材質，並可通過IK09撞擊測試
- LED壽命至少50,000小時以上
- 燈具突波防護等級10KV

### 應用



人行道照明



景觀照明



公園照明

	BA-GLHB26YLAMB0	BA-GLHB60YLAMB0	BA-GLHB60YLAMW0	BA-GLHB26Y2S1B0	BA-GLHB60Y2S1B0
額定輸出流明	3640 lm	7500 lm	7500 lm	3640 lm	7500 lm
額定電壓	110/220Vac, 50/60Hz				
額定發光效率	140lm/W	125lm/W	125lm/W	140lm/W	125lm/W
額定消耗功率	26	60	60	26	60
演色性	>70				
色溫	3000K				
操作溫度	-40~50 °C				
功率因子	> 0.95				
防護等級	IP66				
Lifetime,LED壽命	L70>50,000hrs				
Compliance,安規	CNS14335/ CNS15015				
重量	6.6Kg				
配光曲線					
尺寸圖					



台北市內湖區瑞光路186號  
電話: + 886 2 8797 2088  
傳真: + 886 2 6606 3308  
email: LS.Sales@deltaww.com



buildings.deltaww.com

GLHx Series\_cht\_202301  
All specifications are subject to change without notice. Copyright © Delta Electronics, Inc. All rights reserved.