

Maximale Bauhöhe ohne Standbaugenehmigung = 3,5m
 Bitte beachten Sie die Technischen Richtlinien der LMS.
 Maximum building height without stand approval = 3,5m
 Please observe the technical guidelines included in our GEC.
 maximal zulässige Besucherkapazität = 9 100 Personen
 maximum number of visitors = 9 100 pax

Vorbehaltlich behördlicher Genehmigung
 Subject for official approval

Rasterabstand | Grid spacing



Änderungslegende | Legend of changes:

Letter	Color	Change Description
A		
B		
C		
D		
E		
F		
G		
H		
I		
J		

Legende | Legend

- Stütze | Column
- Stütze | Column 1: d=0,81m, Stützenfuß | base d=1,09m
- Stütze | Column 2: d=0,71m, Stützenfuß | base d=0,99m
- Stützenfuß | Column base 1&2 h=0,09m
- Hydrant | Hydrant
- Feuerlöscher | Fire extinguisher
- Handfeuermelder | Emergency button
- Lüftungsauslass | Ventilation outlet
- Notausgang | Emergency exit

Versorgungskanal Anschlussmöglichkeit für
 | Channel system with utility for:
 - Wasserzulauf / Wasserablauf | Water supply
 - Elektroversorgung | Power supply
 - Datenanschlüsse | Data connections
 - Gas
 - Sprinklerbodenlauf | Ground sprinkler supply

Elektroanschluss | Electr. connection
 max. 32A = 18kW (2,50 über FFB)
 Schuko Steckdose | Safety triple outlet
 3-fach, abschaltbar | can be switched off
 Wasser/Abwasser | Water/Waste water
 Trägerverlauf | Position of supports
 Abhängungen | Suspension points
 max. Belastung pro Punkt = 1 kN (100kg) lotrecht
 max. load per point = 1 kN (100kg) vertical

Belegbare Fläche | Area available for allocation
 max. 7 757 m²
 Belegbare Sonderfläche | Special area
 max. 468 m²

Messe Stuttgart



Halle | Hall:

9

Maßstab | scale

Datum | date

Zeichner | Drawer

Papier | paper

File


TVB

Veranstaltung | event

LogiMAT 2023

25. - 27.04.2023

Hallenübersicht | hall overview



Übergang Halle 10 und Eingang West
 Passage hall 10 and entrance west

Übergang Halle 7, 5, 3, 1
 Galerie und Eingang Ost
 Passage hall 7, 5, 3, 1,
 gallery and entrance east

Übergang Halle 7,
 5, 3, 1 und Galerie
 Passage hall 7,
 5, 3, 1 and gallery

ZULÄSSIGE BELASTUNG SPARTENKANÄLE: 16 kN/m²
 PERMISSIBLE LOAD OF CHANNEL SYSTEM: 16 kN/m²
 ZULÄSSIGE BELASTUNG BODENPLATTE: 33 kN/m²
 PERMISSIBLE LOAD OF BASE PLATE: 33 kN/m²

Stand: 23.03.2023 - 08:40