



沁風吹拂

好節能 · 很舒活

台達 DC 直流節能吊扇
52 吋海鷗系列





時尚金屬裝飾環

以金屬裝飾環點綴吊扇外觀，增添時尚風格，展現獨特魅力。




薄翼美型

扇翼線條輕盈流暢、造型簡潔時尚，如飛鳥展翅、悠閒自在地翱翔於生活環境的視覺動線，翼形特殊折角設計，輕盈推動環境風流，不費吹灰之力達成空氣循環；巧妙演繹於室內空間設計的百搭藝術。



溫潤優雅

將柔和、舒適的圓角設計加入三葉吊扇的 120 度角中，在視覺感官上更容易融入室內裝潢，給予友善的親切感與安全感，提升生活質感。




輕盈機身，迅捷搞定

透過簡化吊扇機身的重、組裝步驟的雜、耗費時間的忙，新一代的設計，機身不到 6 公斤、握取輕鬆；卡榫式扇葉固定，簡單插入即可鎖定，輕鬆快速完成整機安裝。


四季持續使用，健康舒適又節能

六段調速並具有正、反轉功能，可針對不同溫度環境增加室內對流效果。



夏循環 向下氣流加速冷房效果

有吊扇風的吹拂，體感溫度會比實際溫度略低 2°C 左右；將冷氣設定 28°C，就會像在 26°C 環境中舒適，且冷氣每調高 1 度就可以省電 6%，健康又節能。





冬循環 向上氣流使暖空氣產生擾動，加速達到室內均溫

搭配暖氣使用可加速暖空氣上升速度，並保持室內空氣的對流，讓室內保持一個舒適環境不悶熱。

強化室內空氣循環

台達 DC 直流遙控吊扇能有效加速室內空氣循環，搭配冷 / 暖空調使用，可使室內迅速達到最佳舒適溫度，也可降低空調壓縮機重複啟動運轉的頻率，減少能源浪費與電費支出。



超省電，用越久省越多

台達 DC 直流變頻馬達，有效節能使耗電量比 AC 馬達降低 60%，即使全天候運轉也不傷荷包。



無線遙控，輕鬆操控


全功能手持式 RF 無線射頻遙控器，輕易選擇最佳的舒適設定。

- ▲ 無指向性，不需完全對著吊扇操作
- ▲ 傳輸距離較長 (約 8 米)
- ▲ 可一對多控制多台吊扇 (需配對)



平穩運行，輕柔安靜

DC 直流變頻馬達搭配高效能控制器，運行更平穩、更安靜，擁有高品質的寧靜室內環境。



防墜鋼索，加倍保護

全系列吊扇產品皆配備防墜安全鋼索，多一道保護、多一層安心。




VCA523T-BK
黑鷗




VCA523T-WH
白鷗

產品尺寸圖 單位：mm

吊扇



遙控器



產品規格

吊扇

型號	電壓規格	吊扇主體	扇葉材質	最大風量	消耗功率	重量
VCA523T-BK VCA523T-WH	110 V 60 Hz	ABS 質感烤漆	ABS 塑膠	430 m ³ /min (Ref.)	18 W (Ref.)	5.5 Kg

• 風量是本公司測試結果的中心值，有 ±10% 的公差範圍。

• 規格若有變動，將不另行通知。



台達電子工業股份有限公司
33341 桃園市龜山區山鶯路 252 號
聯絡電話：0800-005-966
Email：DELTA.VENTILATION@deltaww.com
www.deltaww.com
VCA523_202309

 **DELTA** 台達
Smarter. Greener. Together.