

硬體規格

| | |
|-----------|---|
| 處理器 | • ARM Cortex A9 • 視訊編碼/解碼 (H.264, VC-1, VP8) |
| 記憶體 | DDR 1024MB |
| 儲存裝置 | • 內建: 4GB (eMMC Flash) • 外接: microSD Card Slot |
| 無線網路 | 802.11 a/b/g/n (2.4GHz & 5GHz) |
| 輸入/輸出介面 | USB 接口 USB Type A x 1 影像輸出 Micro HDMI x 1 讀卡槽 microSD Card Slot x 1 電源 Micro USB (5V 2A) |
| LED指示燈 | 綠色 (開機狀態) |
| 按鈕/開關 | 重啟 |
| 操作溫度 | 0 ~ 40°C |
| 儲存溫度 | -20°C ~ 60°C |
| 尺寸(長x寬x高) | 93mm x 56 mm x 16mm |
| 重量 | 52 g |

系統需求

電腦/筆電

| | |
|------|---|
| 處理器 | Intel Pentium, 2GHz (建議 i3 (含)以上) |
| 作業系統 | Windows XP, Windows 7, Win8 (32 bits and 64 bits), Mac 10.6 (含)以上 |
| 記憶體 | 4GB |

平板電腦

| | |
|-------------------|---|
| Android 系統 | |
| 作業系統 | Android 3.2 (含)以上 (建議 Android 4.0 (含)以上) |
| 螢幕解析度 | 建議 1024x768, 1280x800, 或以上 |
| iOS 系統 | |
| 作業系統 | iOS 5.1 (含)以上 |
| 裝置類型 | iPad, iPad 2, iPad 3, iPad 4, iPad mini, iPad Air |

同時連線用戶數

| | |
|------|-----|
| 網路模式 | 64位 |
| 熱點模式 | 8位 |



NovoConnect B360 無線簡報協作系統

會議有效率 溝通更全面 學習最互動

台灣

台達電子工業股份有限公司 教育解決方案事業處

11491台北市內湖區瑞光路186號

T +886-2-8797-2088 / F +886-2-8797-2120

education@delta.com.tw

 **台 達**
DELTA
Smarter. Greener. Together.


台灣精品
2014

 **台 達**
DELTA
Smarter. Greener. Together.

產品介紹

NovoConnect 是一個支持筆電、平板等多平臺混合使用的高解析度無線投影設備，可搭配雲端資源，創造畫面可指定切換、易於互動溝通的會議簡報與教室教學環境。

主要特色

多平台無線投影


NovoConnect 無線簡報協作系統可同時支持以下多種設備的即時無線投影：

- iOS 平板裝置
- Android 平板裝置
- Windows 電腦
- MAC 電腦



無需連結電腦即可使用

NovoConnect 結合投影機或其他顯示設備後，不需連結電腦，即可成為無線簡報協作系統；簡報前只需將檔案放在microSD記憶卡中，插入NovoConnect 裝置，即可直接投影討論。



一鍵搞定會議簡報管理


本裝置搭載簡報管理系統，可流暢地進行各平臺間的簡報管理和畫面切換，讓會議主席或授課老師輕鬆進行以下動作：

1. 一鍵即可切換簡報畫面
2. 預覽簡報投影資料
3. 密碼登入機制，機密不外洩
4. 支持同時連線用戶最多達64位



雲端資源使用和資料存取

簡報過程NovoConnect 亦可利用WiFi連結雲端資源，如Google Drive, Dropbox, SkyDrive, SlideShare 等，讓您隨時隨地輕鬆補充簡報資料，讓討論更具效率及彈性。




多畫面互動協作

NovoConnect 最多可一次呈現四個簡報畫面，讓與會者可輕易分享資源、比較想法或互相合作討論；亦可結合互動式電子白板使用，在會議或教室環境中達到互動簡報效果。




個人行動簡報

NovoConnect 讓行動簡報更輕鬆！只要事先下載專屬APP，再使用NovoConnect 熱點模式連結，即可輕易地隨時隨地使用平板裝置無線投影，達到個人行動簡報的機動性！




支援以下連線模式

1. 網路模式：簡報進行 同時上網不中斷



2. 熱點模式：不需路由器 外出簡報隨插即用



* 熱點模式支持同時連線用戶最多8位