



尺寸图 单位: mm




型号	BPT17X	BPT21X	BPT25X
A	245	245	320
B	130	125	140
C	160	165	201
D	173	206	248
E	35	45	36
管道尺寸	Ø100		

性能曲线图


BPT17X



BPT21X



BPT25X



产品规格

型号 Part No.	净重 kg	额定电源/ 频率 VAC/Hz	输入功率 Watt	风量 m ³ /h	静压 Pa	噪音 dB-A	安装孔尺寸 mm	备注
BPT17X	1.35	220/50	2.8	80	56	28	175X175	绿色 - 低风量
			7.5	110	96	35		橙色 - 高风量
BPT21X	1.2		5.6	120	130	35	210X210	绿色 - 低风量
			9.5	150	140	42		橙色 - 高风量
BPT25X	1.9		8	180	80	37	260X260	绿色 - 低风量
			24	250	170	45		橙色 - 高风量

• 最大风量是在静压为 0 时的数值，最大静压是在风量为 0 时的数值。

• 风量是本公司测试结果的中心值，有 ±10% 的公差范围。

• 噪音量测试在无响室中进行，量测点于进气口正面、左侧、右侧各 1 m 取平均值。

• 特性皆在额定电源下的数值，规格若有变动，将不另行通知