



# DC Energy-saving Ceiling Fan

台達 DC 直流節能吊扇



台北總部大樓  
LEED 白金級  
EEWH-RN 鑽石級

## 關於台達

### 經營使命

#### 環保 節能 愛地球

台達集團由鄭崇華先生創立於 1971 年，為全球提供電源管理與散熱解決方案，並自 2002 與 2006 年起，台達電源產品與無刷直流風扇與其他多項產品領域居世界級重要地位。面對日益嚴重的氣候變遷，台達長期關注環境議題，秉持「環保 節能 愛地球」的經營使命，持續開發創新節能產品及解決方案、不斷戮力提升產品的能源轉換效率，以減輕全球暖化對人類生存的衝擊。

### 品牌承諾 Smarter. Greener. Together.

台達持續透過多元方式順應變動的世界，並積極落實品牌承諾：“Smarter. Greener. Together. ”，這不只象徵了台達對自身的要求，也代表對股東、客戶與員工的承諾。“Smarter” 代表台達在電源效率與可再生能源的核心技術能力，“Greener” 則是台達創立以來堅持「環保 節能 愛地球」的企業經營使命，“Together” 是台達的經營哲學，與客戶建立長期夥伴關係。

### 綠建築倡導者

台達於 2006 年率先於臺南科學園區打造全臺第一座通過臺灣綠建築九項指標的黃金級企業廠辦—臺南廠（2009 年升為鑽石級），不僅較傳統建築更節能，也為員工帶來更健康舒適的工作環境。此後，台達主動承諾未來所有新建廠辦均落實綠建築設計與理念。

2006 至 2023 年間，共打造 / 捐建 34 棟綠建築以及 2 座認證綠色資料中心；2023 年經認證的綠建築，共節電 4,326 萬度電、約當減少 22,694 公噸碳排放。

#### 台達綠建築



台北總部大樓  
LEED 白金級  
EEWH-RN 鑽石級



桃園研發中心  
LEED 黃金級  
EEWH 黃金級

#### 捐建綠建築



台達永續之環  
首例通過建築  
碳足跡稽核建物



高雄那瑪夏民權國小  
EEWH 鑽石級

## 關於台達空氣品質方案

# 1988



因個人電腦的需求擴增，台達主力產品 - 電源供應器亦擴大需求。為解決因外購供應器中的散熱風扇常常遇到供貨吃緊的問題，因此台達決定自行開發無碳刷式直流風扇。

# 2006



不斷改良設計、製程，以及持續開發自動化，無碳刷式直流風扇的技術有重大突破，競爭力大增，2006 年在全球市占名列前茅。

# 2008



為了使每個人都能享有節能省電、安靜舒適的室內空氣品質，決定結合集團內的核心技術「交換式電源供應器」、「直流無刷馬達風扇」帶入家用產品中，創立空氣品質方案產品部門。

# 2009



空氣品質方案第一台家用節能風扇產品「DC 直流節能換氣扇」問世，並於美國、台灣等地開始銷售。

# 2010-2024



陸續研發使用 DC 變頻馬達的換氣扇、暖風機、新風系統、吊扇、循環扇等環保節能、又能夠改善室內空氣品質的產品，並連續七年獲選為美國能源之星 ENERGY STAR 年度合作夥伴，同時更連續五年獲得傑出永續大獎；研發實力與品質使多項產品也受台灣精品獎肯定。事業於全球各地銷售拓展。

# 2025



持續改良產品設計，開發智慧連動方案、完整家用與商用空氣品質通風系統，使每個人都能享有節能省電、安靜舒適的室內空氣，舒適自在在每一天。

# 沁風吹拂 節能舒活

## DC 直流節能吊扇系列

多樣款式、扇葉選擇，造型時尚簡約、巧妙演繹於室內空間設計的百搭藝術。


台達以領先全球的直流無刷馬達風扇技術，打造全新節能省電的 DC 直流節能吊扇；以優異的電子控制技術與風流設計，設計出平穩運作、安靜無擾的吊扇。

透過氣動力與流場的模擬分析，台達吊扇能有效提升產品對於室內循環的速度，適合安裝於住家客廳、臥室及營業場所，如餐廳、賣場、辦公區等公共空間；透過加強空間的通風循環，能降低不良氣體或細菌病毒在空間中聚積的機會，也帶給您清新流通的好空氣。




# 優異的機構設計與電子控制技術

以優異的機構設計與電子控制技術，設計出平穩運作、安靜無擾的吊扇，適合使用於家居、或旅館、餐廳等營業場所



# 超省電，用越久省越多

台達 DC 直流變頻馬達，有效節能使耗電量比 AC 馬達降低 60%，即使全天候運轉也不傷荷包。



DC 直流馬達吊扇連續使用一年  
平均每日電費僅需

**省 3 倍** **2.68** 元


AC 交流馬達吊扇  
連續使用一年平均每日電費 **7.78** 元

計算型號：VCA52LT-Q32CP / 每天使用 24 小時 / 一度電以 3.6 元計算




# 四季持續使用，健康舒適又節能

六段調速並具有正、反轉功能，可針對不同溫度環境增加室內對流效果。



## 夏循環：向下氣流加速冷房效果

有吊扇風的吹拂，體感溫度會比實際溫度略低 2°C 左右；將冷氣設定 28°C，就會像在 26°C 環境中舒適，且冷氣每調高 1 度就可以省電 6%，健康又節能。




## 冬循環：向上氣流使暖空氣產生擾動，加速達到室內均溫


搭配暖氣使用可加速暖空氣上升速度，並保持室內空氣的對流，讓室內保持一個舒適環境不悶熱。

# 強化室內空氣循環

台達 DC 直流遙控吊扇能有效加速室內空氣循環，搭配冷 / 暖空調使用，可使室內迅速達到最佳舒適溫度，也可降低空調壓縮機重複啟動運轉的頻率，減少能源浪費與電費支出。



**台達吊扇**  
將室內空氣快速且  
均勻送到每個角落



**一般吊扇**  
僅使室內空氣產生  
局部性流動，使其  
無法均勻帶動室內  
空氣，進而導致不  
適的感受



# 無線遙控 輕鬆操控

- 全功能手持式 RF 遙控器，輕易選擇最佳的舒適設定。
- ▲ 無指向性，不需完全對著吊扇操作
- ▲ 傳輸距離較長 (約 8 米)
- ▲ 可一對多控制多台吊扇 (需配對)



# 平穩運行 輕柔安靜

DC 直流變頻馬達搭配高效能控制器，運行更平穩、更安靜，擁有高品質的寧靜室內環境。



# 防墜鋼索 加倍保護

全系列吊扇產品皆配備防墜安全鋼索，多一道保護、多一層安心。

# 60 吋加州系列



節能標章



### 燈飾選配，時尚速配

取下吊扇飾蓋，裝上燈具即可，室內風格一瞬即變。



### 3D 曲面空氣力學扇葉設計

扇葉採用空氣力學設計，不僅增添優雅的視覺美感，還能產生更強大的風力並有效節省能源，提供舒適的涼爽感受、均勻將室內空氣推動至每個角落。



### 美國能源之星最高能效標準

同類型產品在美國市場獲得 2023 美國能源之星最高能效標準，肯定優異節能特性與協助減少溫室氣體排放的貢獻。



VCA605LEDT-HEBK  
夜空黑



VCA605LEDT-HEWH  
珍珠白




VFRU-VCAT-20LA  
3000K 暖黃光 **另購**  
薄型 LED 燈附玻璃燈罩




VFRU-VCAT-21LA  
5000K 冷白光 **另購**  
薄型 LED 燈附玻璃燈罩

### 產品尺寸圖 單位：mm

吊扇



吊扇燈



### 產品規格

吊扇

| 型號                                 | 電壓規格           | 吊扇主體 | 扇葉材質   | 最大風量                    | 消耗功率 | 重量     |
|------------------------------------|----------------|------|--------|-------------------------|------|--------|
| VCA605LEDT-HEBK<br>VCA605LEDT-HEWH | 110 V<br>60 Hz | 烤漆金屬 | ABS 塑膠 | 443 m <sup>3</sup> /min | 21 W | 8.2 Kg |

● 風量是本公司測試結果的中心值，有 ±10% 的公差範圍。

● 規格若有變動，將不另行通知。

吊扇燈 (另購)

| 型號             | 燈體材質 / 顏色 | 燈罩材質 / 顏色 | 色溫     | 瓦數   | 重量     |
|----------------|-----------|-----------|--------|------|--------|
| VFRU-VCAT-20LA | 鐵 / PC    | 玻璃 / 白色   | 3000 K | 20 W | 0.8 Kg |
| VFRU-VCAT-21LA | 鐵 / PC    | 玻璃 / 白色   | 5000 K | 20 W | 0.8 Kg |


● 規格若有變動，將不另行通知。

# 56吋古典系列



## 燈飾選配，時尚速配

取下吊扇飾蓋，裝上燈具即可，室內風格一瞬即變。



## 大角度可調式燈座

燈座皆使用大角度可調接頭，依安裝環境自由調整所需角度方向，營造多種室內氛圍情境。燈罩外型分為流線海灣型及平口古典型兩款。



## 三段亮度，遙控切換

透過手持式遙控器控制，自由調節三段亮度，滿足各種環境照明需求。




VCA56LT-HENP  
時尚灰




5+1 吊扇燈 **另購**  
VFRU-VCLA-11NP  
流線海灣型燈罩

## 產品尺寸圖 單位：mm


吊扇




遙控器



吊扇燈 (另購)



燈具展開



燈具收合

## 產品規格

吊扇

| 型號           | 電壓規格           | 吊扇主體 | 扇葉材質 | 最大風量                    | 消耗功率 | 重量     |
|--------------|----------------|------|------|-------------------------|------|--------|
| VCA56LT-HENP | 110 V<br>60 Hz | 烤漆金屬 | 木質合版 | 406 m <sup>3</sup> /min | 29 W | 6.9 Kg |

● 風量是本公司測試結果的中心值，有 ±10% 的公差範圍。

● 規格若有變動，將不另行通知。

吊扇燈 (另購)

| 型號             | 燈體材質 / 顏色 | 燈罩材質 / 顏色 | 燈頭             | 瓦數                      | 重量   |
|----------------|-----------|-----------|----------------|-------------------------|------|
| VFRU-VCLA-11NP | 鐵 / 灰色    | PC / 白色   | E27×5<br>E12×1 | 16W Max.×5<br>5W Max.×1 | 2 Kg |

● 規格若有變動，將不另行通知。


● 燈泡需另行購買

# 56 吋雙色系列




## 燈飾選配，時尚速配

取下吊扇飾蓋，裝上燈具即可，室內風格一瞬即變。



## 雙色扇葉翻轉設計

雙色扇葉設計，上下翻轉即可變換扇葉顏色，輕鬆搭配不同室內風格，享受生活樂趣。



## 大角度可調式燈座

燈座皆使用大角度可調接頭，依安裝環境自由調整所需角度方向，營造多種室內氛圍情境。燈罩外型分為流線海灣型及平口古典型兩款。




## 三段亮度，遙控切換

透過手持式遙控器控制，自由調節三段亮度，滿足各種環境照明需求。



VCA565LT-HEWN  
雙色扇葉款



灰木色




棕栗色




5+1 吊扇燈 **另購**  
VFRU-VCLA-12NP  
平口古典型燈罩

## 產品尺寸圖 單位：mm


吊扇




遙控器



吊扇燈 (另購)



燈具展開



燈具收合

## 產品規格

吊扇

| 型號            | 電壓規格           | 吊扇主體 | 扇葉材質 | 最大風量                    | 消耗功率 | 重量     |
|---------------|----------------|------|------|-------------------------|------|--------|
| VCA565LT-HEWN | 110 V<br>60 Hz | 烤漆金屬 | 木質合版 | 406 m <sup>3</sup> /min | 29 W | 6.9 Kg |

● 風量是本公司測試結果的中心值，有 ±10% 的公差範圍。

● 規格若有變動，將不另行通知。

吊扇燈 (另購)

| 型號             | 燈體材質 / 顏色 | 燈罩材質 / 顏色 | 燈頭             | 瓦數                      | 重量   |
|----------------|-----------|-----------|----------------|-------------------------|------|
| VFRU-VCLA-12NP | 鐵 / 灰色    | PC / 白色   | E27×5<br>E12×1 | 16W Max.×5<br>5W Max.×1 | 2 Kg |

● 規格若有變動，將不另行通知。


● 燈泡需另行購買

# 52吋雅翼系列




## 燈飾選配，時尚速配

取下吊扇飾蓋，裝上燈具即可，室內風格一瞬即變。



## 3D 曲面空氣力學扇葉設計

扇葉採用空氣力學設計，不僅能增添優雅的視覺美感，還能產生更強大的風力並有效節省能源，提供舒適的涼爽感受、均勻將室內空氣推動至每個角落。



## 大角度可調式燈座

燈座皆使用大角度可調接頭，依安裝環境自由調整所需角度方向，營造多種室內氛圍情境。燈罩外型分為流線海灣型及平口古典型兩款。



## 三段亮度，遙控切換

透過手持式遙控器控制，自由調節三段亮度，滿足各種環境照明需求。




VCA52LT-Q32CP  
星光銀




5+1 吊扇燈 **另購**  
VFRU-VCLA-11CP  
流線海灣型燈罩

## 產品尺寸圖 單位：mm


吊扇




遙控器



吊扇燈 (另購)



燈具展開



燈具收合

## 產品規格

吊扇

| 型號            | 電壓規格           | 吊扇主體 | 扇葉材質   | 最大風量                    | 消耗功率 | 重量     |
|---------------|----------------|------|--------|-------------------------|------|--------|
| VCA52LT-Q32CP | 110 V<br>60 Hz | 烤漆金屬 | ABS 塑膠 | 465 m <sup>3</sup> /min | 31 W | 6.8 Kg |


- 風量是本公司測試結果的中心值，有 ±10% 的公差範圍。
- 規格若有變動，將不另行通知。

吊扇燈 (另購)

| 型號             | 燈體材質 / 顏色 | 燈罩材質 / 顏色 | 燈頭             | 瓦數                      | 重量   |
|----------------|-----------|-----------|----------------|-------------------------|------|
| VFRU-VCLA-11CP | 鐵 / 銀色    | PC / 白色   | E27×5<br>E12×1 | 16W Max.×5<br>5W Max.×1 | 2 Kg |

- 規格若有變動，將不另行通知。
- 燈泡需另行購買

# 52吋都會系列




## 吸頂高度，自在寬敞

吸頂式吊扇，設計簡潔俐落、不需吊桿也能安裝，由於整體機身高度較低，能夠減少視覺壓迫感並節省空間，特別適合使用在都會區樓高有限或低天花板的環境（建議至少 2.6 公尺以上）。




## 燈飾選配，時尚速配

取下吊扇飾蓋，裝上燈具即可，室內風格一瞬即變。



## 3D 曲面空氣力學扇葉設計

扇葉採用空氣力學設計，不僅能增添優雅的視覺美感，還能產生更強大的風力並有效節省能源，提供舒適的涼爽感受、均勻將室內空氣推動至每個角落。



## 大角度可調式燈座

燈座皆使用大角度可調接頭，依安裝環境自由調整所需角度方向，營造多種室內氛圍情境。燈罩外型分為流線海灣型及平口古典型兩款。



## 三段亮度，遙控切換

透過手持式遙控器控制，自由調節三段亮度，滿足各種環境照明需求。




VCA524LT-DBFWH  
吸頂珍珠白




5+1 吊扇燈 **另購**  
VFRU-VCLA-11CP  
流線海灣型燈罩

## 產品尺寸圖 單位：mm


吊扇




遙控器



吊扇燈 (另購)



燈具展開



燈具收合

## 產品規格

吊扇

| 型號             | 電壓規格           | 吊扇主體 | 扇葉材質   | 最大風量                    | 消耗功率 | 重量     |
|----------------|----------------|------|--------|-------------------------|------|--------|
| VCA524LT-DBFWH | 110 V<br>60 Hz | 烤漆金屬 | ABS 塑膠 | 465 m <sup>3</sup> /min | 31 W | 6.8 Kg |

● 風量是本公司測試結果的中心值，有 ±10% 的公差範圍。

● 規格若有變動，將不另行通知。

吊扇燈 (另購)

| 型號             | 燈體材質 / 顏色 | 燈罩材質 / 顏色 | 燈頭             | 瓦數                      | 重量   |
|----------------|-----------|-----------|----------------|-------------------------|------|
| VFRU-VCLA-11CP | 鐵 / 銀色    | PC / 白色   | E27×5<br>E12×1 | 16W Max.×5<br>5W Max.×1 | 2 Kg |

● 規格若有變動，將不另行通知。

● 燈泡需另行購買

# 52吋海鷗系列



台灣精品  
2024



節能標章



## 燈飾選配，時尚速配

取下吊扇飾蓋，裝上燈具即可，室內風格一瞬即變。



## 時尚金屬裝飾環

以金屬裝飾環點綴吊扇外觀，增添時尚風格，展現獨特魅力。




## 仿生力學，演繹鷗翼

扇翼線條輕盈流暢、造型簡潔時尚，如飛鳥展翅、悠閒自在地翱翔於生活環境的視覺動線，翼形特殊折角設計，輕盈推動環境風流，不費吹灰之力達成空氣循環；巧妙演繹於室內空間設計的百搭藝術。



## 溫潤優雅

將柔和、舒適的圓角設計加入三葉吊扇的120度角中，在視覺感官上更容易融入室內裝潢，給予友善的親切感與安全感，提升生活質感。



## 輕盈機身，迅捷搞定

透過簡化吊扇機身的重、組裝步驟的雜、耗費時間的忙，新一代的設計，機身不到6公斤、握取輕鬆；卡榫式扇葉固定，簡單插入即可鎖定，輕鬆快速完成整機安裝。



VCA523T-BK  
黑鷗



VCA523T-WH  
白鷗




VFRU-VCAT-23LA  
5000K 冷白光 **另購**  
薄型 LED 燈附燈罩




VFRU-VCAT-24LA  
3000K 暖黃光 **另購**  
薄型 LED 燈附燈罩

## 產品尺寸圖 單位：mm


吊扇




遙控器



吊扇燈



LED 薄型燈片



燈罩

## 產品規格

吊扇

| 型號                       | 電壓規格           | 吊扇主體        | 扇葉材質   | 最大風量                              | 消耗功率 | 重量     |
|--------------------------|----------------|-------------|--------|-----------------------------------|------|--------|
| VCA523T-BK<br>VCA523T-WH | 110 V<br>60 Hz | ABS<br>質感烤漆 | ABS 塑膠 | 430 m <sup>3</sup> /min<br>(Ref.) | 15 W | 5.2 Kg |

● 風量是本公司測試結果的中心值，有 ±10% 的公差範圍。

● 規格若有變動，將不另行通知。

吊扇燈 (另購)

| 型號             | 燈體材質 / 顏色 | 燈罩材質 / 顏色 | 色溫     | 瓦數   | 重量     |
|----------------|-----------|-----------|--------|------|--------|
| VFRU-VCAT-23LA | 鐵 / PC    | PC / 白色   | 5000 K | 13 W | 0.2 Kg |
| VFRU-VCAT-24LA | 鐵 / PC    | PC / 白色   | 3000 K | 13 W | 0.2 Kg |

● 規格若有變動，將不另行通知。

## 產品選型表

| 適用坪數  | 產品外觀  | 產品系列     | 型號              | 電壓規格           | 吊扇主體        | 扇葉材質   | 最大風量                           | 消耗功率 | 重量     | 高度     | 扇葉數量 | 搭配燈具 <small>另購</small>  | 燈具型號  |
|-------|---|----------|-----------------|----------------|-------------|--------|--------------------------------|------|--------|--------|------|---|---|
| 6 坪以上 |    | 60 吋加州系列 | VCA605LEDT-HEBK | 110 V<br>60 Hz | 烤漆金屬        | ABS 塑膠 | 443 m <sup>3</sup> /min        | 21 W | 8.2 Kg | 400 mm | 5 葉  |    | 薄型 LED 燈<br>附玻璃燈罩<br>VFRU-VCAT-20LA (3000K 暖黃光)<br>VFRU-VCAT-21LA (5000K 冷白光) |
| 6 坪以上 |    | 60 吋加州系列 | VCA605LEDT-HEWH | 110 V<br>60 Hz | 烤漆金屬        | ABS 塑膠 | 443 m <sup>3</sup> /min        | 21 W | 8.2 Kg | 400 mm | 5 葉  |    |   |
| 5~6 坪 |    | 56 吋古典系列 | VCA56LT-HENP    | 110 V<br>60 Hz | 烤漆金屬        | 木質合版   | 406 m <sup>3</sup> /min        | 29 W | 6.9 Kg | 410 mm | 5 葉  |    | 5+1 吊扇燈 VFRU-VCLA-11NP<br>流線海灣型燈罩<br>(燈泡需另行購買)                                |
| 5~6 坪 |    | 56 吋雙色系列 | VCA565LT-HEWN   | 110 V<br>60 Hz | 烤漆金屬        | 木質合版   | 406 m <sup>3</sup> /min        | 29 W | 6.9 Kg | 410 mm | 5 葉  |    | 5+1 吊扇燈 VFRU-VCLA-12NP<br>平口古典型燈罩<br>(燈泡需另行購買)                                |
| 4~5 坪 |    | 52 吋雅翼系列 | VCA52LT-Q32CP   | 110 V<br>60 Hz | 烤漆金屬        | ABS 塑膠 | 465 m <sup>3</sup> /min        | 31 W | 6.8 Kg | 360 mm | 4 葉  |    | 5+1 吊扇燈 VFRU-VCLA-11CP<br>流線海灣型燈罩<br>(燈泡需另行購買)                                |
| 3~4 坪 |   | 52 吋都會系列 | VCA524LT-DBFWH  | 110 V<br>60 Hz | 烤漆金屬        | ABS 塑膠 | 465 m <sup>3</sup> /min        | 31 W | 6.8 Kg | 250 mm | 4 葉  |   | 5+1 吊扇燈 VFRU-VCLA-11CP<br>流線海灣型燈罩<br>(燈泡需另行購買)                                |
| 5~6 坪 |  | 52 吋海鷗系列 | VCA523T-BK      | 110 V<br>60 Hz | ABS<br>質感烤漆 | ABS 塑膠 | 430 m <sup>3</sup> /min (Ref.) | 15 W | 5.2 Kg | 340 mm | 3 葉  |  | 薄型 LED 燈<br>附燈罩<br>VFRU-VCAT-23LA (5000K 冷白光)<br>VFRU-VCAT-24LA (3000K 暖黃光)   |
| 5~6 坪 |  | 52 吋海鷗系列 | VCA523T-WH      | 110 V<br>60 Hz | ABS<br>質感烤漆 | ABS 塑膠 | 430 m <sup>3</sup> /min (Ref.) | 15 W | 5.2 Kg | 340 mm | 3 葉  |  |   |

● 風量是本公司測試結果的中心值，有 ±10% 的公差範圍。

● 規格若有變動，將不另行通知。



## 台達電子工業股份有限公司

33341 桃園市龜山區山鶯路 252 號

聯絡電話：0800-005-966

Email：DELTA.VENTILATION@deltaww.com

www.deltaww.com

DELTA-IAQ\_CeilingFan\_RT\_202502

禁止任何篡改本公司產品及包裝，包括且不限於變更、修改及重新印字，且上述行為將侵犯本公司已註冊之商標權。

修改可能對產品規格造成負面影響，損壞產品且導致其他物品損壞。台達電子不對上述任何情況負責。

台達電子保留變更規格的權利，如有修改，恕不另行通知。